

## 3-D Spray HELLING

### Nový produkt vyvinutý firmou HELLING GmbH

K dosažení optimálních výsledků pro LASER3-D skenování je nezbytné nanést protiodrazovou vrstvu. Náš přípravek neoslňující 3-D Laserscanning spray a 3-D Laserscanning čistič jsou určeny pro tento účel. Jemnozrnné složení umožňuje nanést minimální, tenkou vrstvu laku. Přípravek neoslňující 3-D Laserscanning spray je velmi vhodný pro nároky a požadavky v technologii 3-D skenování.



### Použití:

Před měřením očistěte povrch 3-D Laserscanning čističem.

Dobře protřepejte před nanesením.

Naneste tenkou vrstvu laku ze vzdálenosti přibližně 20cm.

Přípravek neoslňující 3-D „Laserscanning spray“ je snadné odstranit 3-D Laserscanning čističem.

